

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA3C2TC14](#)

3 AWG CU, deux trous, taille de goujon 1/4, espacement des trous 5/8, chanfrein interne long, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur blanc, indice de matrice 9.



Général

Numéro de catalogue	YA3C2TC14
Code couleur	Blanc
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	9
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810136379

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	1.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	73 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.87 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.38 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.55 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-5/16
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0,34 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	2 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Str Navy	50 (19) Marine
Size	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	3 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons 50

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SE..208777-01](#)

[Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)

[Spécifications - YA3C2TC14](#)

[Spécifications - YA3C2TC14](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA3C2TC14-SPEC-FR | REV 7/2024