

## YA3CLNT14, Borne à compression, 3 AWG Cu, 1 trou, tige 1/4", languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YA3CLNT14](#)

3 AWG CU, un trou, canon standard 1/4, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BLANC, 9 Die Index.



### Général

Numéro de catalogue	YA3CLNT14
Code couleur	Blanc
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	9
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chanfreiné</li> <li>• Écarté</li> </ul>
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810498163

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.88 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - D pouce	0,70 pouce
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	46 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.82 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.38 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.41 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	15/16
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0.39 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre solide Taille	2 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	2 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	3 AWG
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	76800

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)  
[Dessins de vente - 30003952](#)  
[Manuels d'installation - Copper Code Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)  
[Spécifications - YA3CLNT14](#)  
[Spécifications - YA3CLNT14](#)  
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA3CLNT14-SPEC-FR | REV 7/2024