



PENA138, Inhibiteur d'oxyde, 8 onces

Par Burndy
No de catalogue [PENA138](#)

Composé de joint électrique inhibiteur d'oxyde, 8 OZ, pour filets de conduits / câbles isolés en Al-Al, Al-Cu et Al.



Général

Application - A utiliser sur	Aluminium à Aluminium;Aluminium à Conduit;Aluminium à Cuivre
Numéro de catalogue	PENA138
Type de conteneur	Bouteille à presser
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Pour Point	-40 °F
Sous marque	PENETROX
Température - Point de chute Fahrenheit	350 °F
Nom du commerce	PENETROX™
Type	Composé d'étanchéité
CUP	781810592571
UPC 12 Digit	7818105925711
Viscosité à 100 Fahrenheit	250 °F

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	12
Taille du conteneur	8 oz
Quantité de palettes	1680

Documentation

- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Dessins de vente - SC087706-01
- Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_PENA13_Lineart
- Modèles 3D - PENA138_MODEL-PDF
- Modèles 3D - PENA138_MODEL-STEP
- Modèles 3D - PENA138_MODEL-IGES
- SDD - PENETROX A-13 ESPANOL SDS
- SDD - PENETROX A-13 PORTUGUESE SDS
- SDD - PENETROX A-13 GERMAN SDS
- SDD - PENETROX A-13 SDS
- SDD - PENETROX A-13 ITALIAN SDS
- SDD - PENETROX A-13 FRENCH SDS
- Spécifications - PENA138