



PENA13QT, Inhibiteur d'oxyde, récipient de 4 litres

Par Burndy
No de catalogue [PENA13QT](#)

Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxyde, 1 litre, pour filets de conduits / câbles isolés en Al-Al, Al-Cu et Al.



Général

Application - A utiliser sur	Aluminium à Aluminium;Aluminium à Conduit;Aluminium à Cuivre
Numéro de catalogue	PENA13QT
Type de conteneur	Tub
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Pour Point	-40 °F
Sous marque	PENETROX
Température - Point de chute Fahrenheit	350 °F
Nom du commerce	PENETROX™
Type	A13
CUP	781810592922
UPC 12 Digit	7818105929222
Viscosité à 100 Fahrenheit	250 °F

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Taille du conteneur	1 quart
---------------------	---------

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50016095](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_PENA13QT_LineArt](#)
- [Modèles 3D - PENA13QT_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - PENA13QT_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - PENA13QT_MODEL-IGES](#)
- [SDD - PENETROX A-13 ESPANOL SDS](#)
- [SDD - PENETROX A-13 PORTUGUESE SDS](#)
- [SDD - PENETROX A-13 GERMAN SDS](#)
- [SDD - PENETROX A-13 SDS](#)
- [SDD - PENETROX A-13 ITALIAN SDS](#)
- [SDD - PENETROX A-13 FRENCH SDS](#)
- [Spécifications - PENA13QT](#)
- [Spécifications - PENA13QT](#)