

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA4CTC10](#)

4 AWG CU, un trou, taille de goujon #10, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur GRIS, index de matrice 8 ou 346.



### Général

Número de catalogue	YA4CTC10
Code couleur	Gris
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	8
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Droit
Plaqué	Y
Type de placage	Electro-étain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, électro-zingué
CUP	781810019054
UPC 12 Digit	7818100190544

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.12
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.21
Dimension - fraction de la taille des boulons	#8-#10
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.21
Dimension - Fraction de la taille du trou	#10
Dimension - Taille du trou en pouces	0.21
Dimension - Taille du trou mm	5,3 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	49
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.94
Dimension - N pouce	0.25
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.34
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.5
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/16 in
Dimension - Stud Size fraction	#10
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/16 in
Dimension - Z (pouce)	0.27
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide Taille	4 AWG
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	40 (19) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	40 (19) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4 AWG
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY  
Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression  
Connections](#)

[Dessins de vente - SD..079849-02](#)

[Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and  
Installation Instructions](#)

[Spécifications - YA4CTC10](#)

[Spécifications - YA4CTC10](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA4CTC10-SPEC-FR | REV 7/2024