



PENEQT, Inhibiteur d'oxyde, récipient de 4 litres

Par Burndy
No de catalogue [PENEQT](#)

Composé de joint électrique inhibiteur d'oxyde, 1 litre, pour les filetages de conduits en Cu-Cu, Cu et les applications de mise à la terre.



Général

Application - A utiliser sur	Cuivre à cuivre
Numéro de catalogue	PENEQT
Type de conteneur	Tub
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Pour Point	-40 °F
Sous marque	PENETROX
Température - Point de chute Fahrenheit	350 °F
Nom du commerce	PENETROX™
Type	E
CUP	781810592946
UPC 12 Digit	7818105929466
Viscosité à 100 Fahrenheit	250 °F

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Taille du conteneur	1 quart
---------------------	---------

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50016179](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_PENEQT_LineArt](#)
- [Modèles 3D - PENEQT_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - PENEQT_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - PENEQT_MODEL-STEP](#)
- [SDD - PENETROX E PORTUGUESE SDS](#)
- [SDD - PENETROX E ESPANOL SDS](#)
- [SDD - PENETROX E FRENCH SDS](#)
- [SDD - PENETROX E RUSSIAN SDS](#)
- [SDD - PENETROX E SDS](#)
- [SDD - PENETROX E GERMAN SDS](#)
- [SDD - PENETROX E Polish SDS](#)
- [Spécifications - PENEQT](#)