


Sous-station - Cloche Corona soudée en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [SCB22A](#)

CORONA BELL, 4 IN IPS, 550kV.



Général

Número de catalogue	SCB22A
Type de connecteur	Capuchon de tuyau / Cloche d'extrémité
Matériau	Alliage d'aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810164860
UPC 12 Digit	7818101648600

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	216 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	8.50 in
Dimension - Largeur en pouces	12.00 pouces
Dimension - Largeur mm	305 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Tube Taille standard	4 IPS
Conducteur - Tube AL Gamme de tailles standard	4 IPS
Type de conducteur	AL Tube Std-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section M - Welded / EHV Substation](#)
[Dessins de vente - sd062753-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_SCBA_CORONA_BELL_LineArt](#)
[Spécifications - SCB22A](#)
[Spécifications - SCB22A](#)