

TN108BF, Borne à fourche à bloc nylon pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [TN108BF](#)

Fourchette à bloc (joint brasé), 12 AWG - 10 AWG, 6-8, 1.02 in L, Longueur du fil dénudé : 3/8".



Général

Numéro de catalogue	TN108BF
Type de connecteur	Bloc Fourchette Terminal
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Cuivre
Physical Attribute - Tongue	Fourchette
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	Fork Tongue
CUP	781810524145

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	#6 - #8
Dimension - L Longueur hors tout mm	26 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.02 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,33 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	#6;#8
Dimension - Z (pouce)	0.29 in

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#10 AWG à #12 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	- CU C Solid-Size - CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094182](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_TN1010BF_LineArt](#)
[Spécifications - TN108BF](#)
[Spécifications - TN108BF](#)