

YAE14N65

Par Burndy

No de catalogue [YAE14N65](#)

Borne - isolée nylon, droite, anneau multi-doigts, poignées d'isolation, 16 AWG-14 AWG, montant 3/8 po.



Général

Attribut - Type barillet	Standard
Attribut physique - Nombre de trous	1
Attribut physique - Type de languette	Ring Terminal
Catalog Number	YAE14N65
Code de couleur	Blue
Isolation	Y
Matériau	Copper
Nom de commerce	INSULUG™
Plaqué	Y
Températures nominales	105° C
Type d'isolant	Nylon
Type de connecteur	Ring Terminal
Type de placage	Tin
UPC	781810542712
UPC 12 Digit	7818105427122

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces	0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces	3/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	0.91 in
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.20 in
Dimension - Z (pouces)	0.281 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale	600 V
------------------	-------

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)	16 AWG - 14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs	16 - 14 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	Yes
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus Enregistré UL	No Yes
Norme(s) de l'industrie	- UL486 - Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles	UL486; Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS	CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	99999
Quantité dans l'emballage	1000

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50094157](#)