



Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAEBAS28PTNOEM](#)

Cu Borne de raccordement de batterie, 4/0 AWG, violet, 15 index, longueur de bande 1-3/32 IN, polarité P.



Général		Chef d'orchestre	
Numéro de catalogue	YAEBAS28PTNOEM	Conducteur - cuivre Taille DLO	4/0 AWG
Code couleur	Pourpre	Conducteur - Cuivre Flex G	4/0 AWG
Type de connecteur	POTEAU DROIT DE LA BATTERIE	Taille	
L'indice	15	Conducteur - Cuivre Flex H	4/0 AWG
Type de finition	Tin-Plated	Taille	
Couple d'installation recommandé in-lb	72 LBS/in	Conducteur - Cuivre Flex I	4/0 AWG
Matériau	CUIVRE	Taille	
Type de placage	Plaqué étain	Conducteur - Cuivre Flex K	4/0 AWG
Température nominale	194	Taille	
Nom du commerce	HYDENT™	Conducteur - Cordon de cuivre	4/0 AWG
Type	Terminaux OEM	Taille compacte	
CUP	781810547618	Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
UPC 12 Digit	7818105476188	Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Dimensions		Conducteur - Matériau	CUIVRE
Dimension - Diamètre intérieur en pouces	0,600 pouce	Taille du conducteur	4/0 AWG
Dimension - L Longueur hors tout mm	60 mm	Type de conducteur	CODE/FLEX
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.36 in	Wire Size	4/0 AWG
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.84 in	Certifications et conformité	
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit	Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Caractéristiques électriques		Certification - ETL	Non
Tension - Maximum	35000	Certification - Reconnu par UL	Non
Tension Rating	35 kV	Certification - cULus	Non
		Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
		Normes - Conformité RoHS	Oui
		Répertorié UL	Non
		Documentation	
		Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections Dessins de vente - 50004535 SDD - Anti-Seize Lubricants SDS Spécifications - YAEBAS28PTNOEM Spécifications - YAEBAS28PTNOEM	