



Y10AC9 Kit de pompe hydraulique OEM avec pédale, 7 Qts, 10,000 psi, 5/8 HP 115V-AC 60/50 Hz 11 Amps Full Load

Par Burndy

No de catalogue [Y10AC9OEM](#)



Y10AC9 Kit de pompe hydraulique OEM avec pédale, 10 000 psi.

Caractéristiques

- Soupape d'échappement audible
- Autorétractation
- Interrupteur à pédale avec protection
- Réservoir de grande capacité

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec les sertisseuses et coupeuses hydrauliques à distance de 10 000 psi
Numéro de catalogue	Y10AC9OEM
Source d'énergie	Moteur 5/8 HP 115V-AC ; 50/60 Cycle
Type d'outil	Pompe, hydraulique électrique
Type	Pompe
CUP	781810463017
UPC 12 Digit	7818104630177

Dimensions

Dimensions	12.37 in x 10.25 in x 15.86 in
Hauteur	15,86 pouces
Longueur	12,37 pouces
Largeur	10.25 in

Caractéristiques électriques

Consommation de courant Max 11 ampères

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS EX

Logistique

Contenu du paquet Pompe, commande au pied

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - 10086084](#)
[Spécifications - Y10AC9OEM](#)
[Spécifications - Y10AC9OEM](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-Y10AC9OEM-SPEC-FR | REV 7/2024