

Sertisseuse à tête en C 12 tonnes, hydraulique autonome, utilise des matrices en U, cuivre et aluminium #8 AWG - 750 kcmil, jusqu'à une tige de terre de 3/4".

Par Burndy
No de catalogue [Y35](#)



Sertisseuse à tête en C 12T, #8 AWG - 750 kcmil CU/AL, jusqu'à une tige de terre de 3/4".

Caractéristiques

- Poignées confortables
- Déclenchement du vérin contrôlé par une gâchette
- Poignée courte
- Poignées recouvertes de caoutchouc
- Rotation de la tête de 180
- Tête en forme de C
- Trou pour anneau de levage
- Verrouillage positif des matrices par bouton-poussoir
- Corps recouvert de caoutchouc
- Soupape de décompression automatique "Blow-Off" intégrée de 10 000 psi
- Poignée d'avance rapide du coulisseau
- Le Y35-2 a une tête recouverte de caoutchouc

Général

Application - A utiliser sur	Cuivre, N30-N500 Navy, Flex : #8-750 kcmil ; Aluminium : #8-750 kcmil ; Tarauds de mise à la terre : Cuivre #8-500 kcmil ; Tige de mise à la terre : jusqu'à 3/4".
Numéro de catalogue	Y35
Capacité de force de sertissage	12 tonnes
Le type	U La
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse hydraulique autonome
Nom du commerce	HYPRESS™
Type	Crimper
CUP	781810408407
UPC 12 Digit	7818104084077

Dimensions

Dimensions	23.25 in x 2.75 in x 4.75 in
Hauteur	4.75 in
Longueur	23.25 in
Poids	13,5 lb
Largeur	2.75 in

Chef d'orchestre

Plages de sertissage	Cuivre : Câble de code #8 - 500 kcmil ; Cuivre : brin #8 - 500 kcmil et tige de terre jusqu'à 3/4" ; Cuivre : Câble de code #8 - 750 kcmil, câble N30 - N500 Navy, flexible et extra flexible ; épissures jusqu'à 400 kcmil seulement ; Aluminium : Câble de code #8 - 750 kcmil
----------------------	--

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Quantité minimale d'emballage	1
Contenu du paquet	Outil, boîtier métallique

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - SD..032005-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_Y35_Lineart](#)
[Spécifications - Y35 Specification Sheet](#)
[Spécifications - Y35](#)



Une marque Hubbell