

YAES10K58, Borne à anneau isolée résistante aux radiations pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAES10K58](#)

Borne à anneau résistante aux radiations et aux températures élevées. Borne annulaire, cuivre pur, entrée lisse en entonnoir, avec fenêtre d'insertion, 10-12 AWG, 600 V, goujon 1/2", isolant en polyvinylidène, joint brasé.



Général

Numéro de catalogue	YAES10K58
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Kynar
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	INSULUG
Nom du commerce	INSULUG™
Type	Langue annulaire KYNAR résistante aux radiations
CUP	781810027097
UPC 12 Digit	7818100270977

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Fraction de la taille du trou	13/25
Dimension - Taille du trou en pouces	0.52 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	36 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.41 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,72 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3/8 in
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.45 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	12 AWG;11 AWG;10 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	12 AWG-10 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	• CU C Str-Size • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	IEEE 323
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	IEEE 323
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)

[Dessins de vente - 50094159](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR_YAES14K7_LineArt](#)

[Spécifications - YAES10K58](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAES10K58-SPEC-FR | REV 7/2024