

## YAES18K2, Borne à anneau isolée résistante aux radiations pour 22 - 18 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAES18K2](#)

Borne à anneau résistante aux radiations et aux températures élevées Borne à anneau, cuivre pur, entrée en entonnoir lisse, avec fenêtre d'insertion, 18-22 AWG, 600 V, goujon #6, isolant en polyvinylidène.



### Général

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue                 | YAES18K2                                         |
| Code couleur                        | Rouge                                            |
| Type de connecteur                  | Terminal à anneau                                |
| Indicateur RoHS de l'UE             | Oui                                              |
| Caractéristique - Style baril       | Baptisé                                          |
| Isolation                           | Y                                                |
| Type d'isolation                    | Kynar                                            |
| Matériau                            | Cuivre                                           |
| Attribut physique - Nombre de trous | 1                                                |
| Physical Attribute - Tongue Type    | Bague                                            |
| Plaqué                              | Y                                                |
| Type de placage                     | Etain                                            |
| Sous marque                         | INSULUG                                          |
| Nom du commerce                     | INSULUG™                                         |
| Type                                | Langue annulaire KYNAR résistante aux radiations |
| CUP                                 | 781810027004                                     |
| UPC 12 Digit                        | 7818100270044                                    |

### Dimensions

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Dimension - fraction de la taille des boulons | #6         |
| Dimension - Fraction de la taille du trou     | 3/20       |
| Dimension - Taille du trou en pouces          | 0,15 pouce |
| Dimension - L Longueur hors tout mm           | 22 mm      |
| Dimension - Longueur hors tout pouces         | 0.87 in    |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces       | 0,25 pouce |
| Dimension - Longueur de la bande en pouces    | 7/32 in    |
| Dimension - Taille du goujon pouces           | #6         |
| Dimension - Z (pouce)                         | 0.29 in    |

### Caractéristiques électriques

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tension - Maximum | 600 V |
|-------------------|-------|

### Chef d'orchestre

|                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conducteur - Cuivre solide                    | 22 ;20 ;18 AWG                                                                            |
| Taille                                        |                                                                                           |
| Conducteur - Cuivre massif                    | 22 -18 AWG                                                                                |
| Gamme de tailles                              |                                                                                           |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins          | 22 AWG;20 AWG;18 AWG                                                                      |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 22 AWG - 18 AWG                                                                           |
| Taille du conducteur                          | 22 - 18 AWG                                                                               |
| Type de conducteur                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Str-Size</li><li>• CU C Solid-Size</li></ul> |

### Certifications et conformité

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR    | Non |
| Certification - ETL                     | Non |
| Certification - Reconnu par UL          | Non |
| Certification - cULus                   | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM  |
| Répertoire UL                           | Non |

### Logistique

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Quantité de cartons  | 1000  |
| Quantité de palettes | 99999 |

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)

[Dessins de vente - 50094159](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR\\_YAES14K7\\_LineArt](#)

[Spécifications - YAES18K2](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAES18K2-SPEC-FR | REV 7/2024