



## YAES18K3NK, Borne à anneau isolée résistante aux radiations pour 22 - 18 AWG (nickelée)

Par Burndy

No de catalogue [YAES18K3NK](#)

Borne à anneau haute température résistante aux radiations, entrée en entonnoir lisse, avec fenêtre d'inspection, 18-22 AWG, 600 V, goujon #10, isolation en fluorure de polyvinyldène (PVF2), nickelé, soudure brasée.



## Général

Numéro de catalogue	YAES18K3NK
Type de connecteur	Terminal à anneau
Caractéristique - Style baril	Baptisé
Caractéristique - Type de baril	Standard
Isolation	Y
Type d'isolation	Kynar
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Nickel
Nom du commerce	INSULUG™
Type	Langue annulaire KYNAR résistante aux radiations
CUP	781810211762
UPC 12 Digit	7818102117622

## Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	#10
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/5
Dimension - Taille du trou en pouces	0,20 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	23 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.91 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.31 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/32 in
Dimension - Taille du goujon pouces	#10
Dimension - Z (pouce)	0.29 in

## Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	22 ;20 ;18 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	22 -18 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	22 AWG;20 AWG;18 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	22 AWG - 18 AWG
Taille du conducteur	22 - 18 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Str-Size</li><li>• CU C Solid-Size</li></ul>

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

## Logistique

Quantité de cartons	24000
Quantité de palettes	99999

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - 10033202](#)  
[Spécifications - YAES18K3NK](#)  
[Spécifications - YAES18K3NK](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAES18K3NK-SPEC-FR | REV 7/2024