


YA292NT38E16, Borne à compression, 250 kcmil Cu, 2 trous, goujon 3/8", espacement 1-3/4", canon long, languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YA292NT38E16](#)

250 kcmil CU, deux trous, taille de goujon 3/8, espacement des trous 1-3/4, canon long, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, index de 16 matrices.



Général

Numéro de catalogue	YA292NT38E16
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	16
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810672730

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.62 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.41 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	121 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.77 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.75 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.76 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-11/16 et
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	250 (61)
Conducteur - Cuivre Taille des brins	250 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	250 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	250 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	30
Quantité de palettes	10440

Documentation

- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections
- Dessins de vente - 50046231
- Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions
- Spécifications - YA292NT38E16
- Spécifications - YA292NT38E16
- Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video



Une marque Hubbell