

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA30L2TC516FX](#)

250 kcmil, G,H CU, deux trous, taille de goujon 5/16, espacement de 1 trou, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, index de 16 matrices.



Général

Numéro de catalogue	YA30L2TC516FX
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	16
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810550496
UPC 12 Digit	7818105504966

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.03 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/16
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.3125
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0.38
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	84 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	3.32 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.20 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/16
Dimension - Stud Size fraction	5/16
Dimension - Taille du goujon en pouces	5/16
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex G	250 KCMIL
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex G	250 kcmil
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Flex H	250 KCMIL
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex H	250 kcmil
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	250 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	300 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	250 KCMIL
Type de conducteur	FLEX
Wire Size	250 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	9600

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression](#)

[Connections](#)

[Dessins de vente - SE..208119-01](#)

[Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling
and Installation Instructions](#)

[Spécifications - YA30L2TC516FX](#)

[Spécifications - YA30L2TC516FX](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA30L2TC516FX-SPEC-FR | REV 7/2024