

YA31A390, Borne à compression, 350 kcmil AL, 2 trous, tige 1/2", espacement 1-3/4", angle de 90 degrés

Par Burndy

No de catalogue [YA31A390](#)



Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamé, prérempli
PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code
couleur, Die Index.

Général

Número de catalogue	YA31A390
Code couleur	Marron
Type de connecteur	DOUBLE COTE
L'indice	299
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	ALUMINIUM
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810178225
UPC 12 Digit	7818101782255

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.85 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - D pouce	3,11 pouces
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.56
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.11 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.52 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2 1/8
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.73 in
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	350 KCMIL
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	350 kcmil
Conducteur - Matériau	ALUMINIUM / CUIVRE
Taille du conducteur	350 KCMIL
Type de conducteur	CODE
Wire Size	350 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	2320

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD073935-01](#)
[Manuels d'installation - Aluminum Installation Instructions](#)
[Spécifications - YA31A390](#)
[Spécifications - YA31A390](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA31A390-SPEC-FR | REV 7/2024