

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV25TC38FXB](#)

1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C) CU, un trou, taille de goujon 3/8, canon long, extrémité en cloche, étamée, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rose, 12 ou 348 Die Index.



### Général

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Numéro de catalogue                 | YAV25TC38FXB                   |
| Code couleur                        | Rose                           |
| Type de connecteur                  | LONGUE BARREL                  |
| L'indice                            | 12                             |
| Caractéristique - Style baril       | Baptisé                        |
| Caractéristique - Type de baril     | Longues                        |
| Type de finition                    | Tin-Plated                     |
| Matériau                            | CUIVRE                         |
| Attribut physique - Nombre de trous | 1                              |
| Physical Attribute - Tongue Type    | Standard                       |
| Plaqué                              | Oui                            |
| Type de placage                     | Etain - Placage électrolytique |
| Nom du commerce                     | HYLUG™                         |
| Type                                | Canon long, étamé              |
| CUP                                 | 781810074015                   |
| UPC 12 Digit                        | 7818100740155                  |

### Dimensions

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Dimension - B Longueur pouce                  | 1.50 in   |
| Dimension - Taille du trou de boulon pouces   | 0.40 in   |
| Dimension - fraction de la taille des boulons | 3/8       |
| Dimension - Taille des boulons en pouces      | 0.38      |
| Dimension - Fraction de la taille du trou     | 3/8       |
| Dimension - Taille du trou en pouces          | 0.40 in   |
| Dimension - Taille du trou mm                 | 10,4 mm   |
| Dimension - L Longueur hors tout mm           | 70 mm     |
| Dimension - Longueur hors tout pouces         | 2.77 in   |
| Dimension - N pouce                           | 0.41 in   |
| Dimension - Diamètre extérieur en pouces      | 0,56 in   |
| Dimension - P pouce                           | 1.86 in   |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces       | 0.83 in   |
| Dimension - Longueur de la bande en pouces    | 1-9/16 in |
| Dimension - Stud Size fraction                | 3/8       |
| Dimension - Taille du goujon pouces           | 3/8 in    |
| Dimension - Z (pouce)                         | 0.42 in   |
| Physical Attribute - Tongue Angle             | Droit     |

### Caractéristiques électriques

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tension - Maximum | 35000 |
| Tension Rating    | 35 kV |

| Chef d'orchestre                              |           | Certifications et conformité                                                                              |              |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conducteur - cuivre Taille DLO                | 1/0 AWG   | Certification - Approuvé par la CSA                                                                       | Oui          |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO      | 1/0 AWG   | Certification - ETL                                                                                       | Non          |
| Conducteur - Cuivre Flex G Taille             | "1/0 AWG  | Certification - Reconnu par UL                                                                            | Non          |
| Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles   | 1/0 AWG   | Certification - cULus                                                                                     | Non          |
| Conducteur - Cuivre Flex H Taille             | "1/0 AWG  | Norme(s) industrielle(s)                                                                                  | UL 486A-486B |
| Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles   | 1/0 AWG   | Normes - Les normes de l'industrie sont respectées                                                        | UL 486A-486B |
| Conducteur - Cuivre Flex I Taille             | "1/0 AWG  | Normes - Conformité à la directive RoHS                                                                   | CM           |
| Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles   | 1/0 AWG   | Répertorié UL                                                                                             | Oui          |
| Conducteur - Cuivre Flex K Taille             | "1/0 AWG  | <b>Logistique</b>                                                                                         |              |
| Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles   | 1/0 AWG   | Quantité de cartons                                                                                       | 25           |
| Conducteur - Cuivre Flex M Taille             | "1/0 AWG  | Quantité de palettes                                                                                      | 24000        |
| Conducteur - Cordon de cuivre Taille compacte | "1/0 AWG  | <b>Documentation</b>                                                                                      |              |
| Conducteur - Cuivre Str Navy Size             | 100       | <a href="#">Avis aux clients - Prop 65 Notice</a>                                                         |              |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins          | "1/0 AWG  | <a href="#">Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog</a>                                   |              |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 1/0 AWG   | <a href="#">Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog</a>                             |              |
| Conducteur - Matériau                         | CUIVRE    | <a href="#">Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections</a>                  |              |
| Taille du conducteur                          | 1/0 AWG   | <a href="#">Dessins de vente - SE208075</a>                                                               |              |
| Type de conducteur                            | CODE/FLEX | <a href="#">Manuels d'installation - Copper Flex Long Terminals Tooling and Installation Instructions</a> |              |
| Wire Size                                     | 1/0 AWG   | <a href="#">Modèles 3D - YAV25TC38FXB_MODEL-IGES</a>                                                      |              |
|                                               |           | <a href="#">Modèles 3D - YAV25TC38FXB_MODEL-PDF</a>                                                       |              |
|                                               |           | <a href="#">Modèles 3D - YAV25TC38FXB_MODEL-STEP</a>                                                      |              |
|                                               |           | <a href="#">Spécifications - YAV25TC38FXB</a>                                                             |              |
|                                               |           | <a href="#">Spécifications - YAV25TC38FXB</a>                                                             |              |
|                                               |           | <a href="#">Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video</a>                                        |              |