

YA32LNT38, Borne à compression, 400 kcmil Cu, 1 trou, tige 3/8", languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YA32LNT38](#)

400 kcmil CU, un trou, canon standard 3/8, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BLEU, 19 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YA32LNT38
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	19
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"> Chanfreiné Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	TERMINAUX, HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-L-NT
CUP	781810055151

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-3/16 in
Dimension - B Longueur pouce	1.19 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	1.20 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	82 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3,21 pouces
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.95 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.96 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/4
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0,79 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	400 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	400 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	400 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	9250

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - 30003952](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YA8CLNT8_LineArt](#)
[Manuels d'installation - Copper Code Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
[Spécifications - YA32LNT38](#)
[Spécifications - YA32LNT38](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA32LNT38-SPEC-FR | REV 7/2024