

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA32LTC58FX](#)

300 kcmil G,H,I,K,M,313 DLO CU, un trou, taille de goujon 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rouge, 18 ou 324 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YA32LTC58FX
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	18
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810020241
UPC 12 Digit	7818100202411

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-3/16 in
Dimension - B Longueur pouce	1.19 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.66 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.63
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.69
Dimension - Taille du trou mm	17,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	81 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.18 in
Dimension - N pouce	0.66 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.95 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.40 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/4
Dimension - Stud Size fraction	5/8
Dimension - Taille du goujon pouces	5/8
Dimension - Z (pouce)	0.67 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	313 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	313 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	300 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	300 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	300 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	300 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	300 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	300 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	300 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	300 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	300 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex M Gamme de tailles	300 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	300 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	300 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	300 KCMIL
Type de conducteur	FLEX
Wire Size	300 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	8700

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - SE..208001-02](#)
[Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
[Spécifications - YA32LTC58FX](#)
[Spécifications - YA32LTC58FX](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA32LTC58FX-SPEC-FR | REV 7/2024