

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV26TC12FXB](#)

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG CU, un trou, taille de goujon 1/2, canon long, extrémité en cloche, étamée, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, 13 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YAV26TC12FXB
Code couleur	Noir
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	13
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Baptisé
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810065549
UPC 12 Digit	7818100655499

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.63 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en pouces
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	86 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	3.39 en pouces
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.63 in
Dimension - P pouce	2.05 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.93 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-13/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.64 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	2/0 AWG	Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2/0 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"2/0 AWG	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2/0 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"2/0 AWG	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2/0 AWG	Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"2/0 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2/0 AWG	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"2/0 AWG	Logistique	
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2/0 AWG	Quantité de cartons	25
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"2/0 AWG	Documentation	
Conducteur - Cordon de cuivre Taille compacte	"2/0 AWG	Avis aux clients - Prop 65 Notice	
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	125	Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"2/0 AWG	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
Conducteur - Matériau	CUIVRE	Dessins de vente - SE208075	
Taille du conducteur	2/0 AWG	Manuels d'installation - Copper Flex Long Terminals Tooling and Installation Instructions	
Type de conducteur	CODE/FLEX	Spécifications - YAV26TC12FXB	
Wire Size	2/0 AWG	Spécifications - YAV26TC12FXB	
		Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	



Une marque Hubbell