

YAV28LTC38FX, Cu Compression, 1 trou, tige 3/8", canon standard, 4/0 Flex

Par Burndy

No de catalogue [YAV28LTC38FX](#)

Cosses à compression en cuivre, 1 trou avec fenêtre d'inspection, 4/0 Flex, tige 3/8", canon court, étamées.



Général

Numéro de catalogue	YAV28LTC38FX
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	15
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810021934
UPC 12 Digit	7818100219344

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.03 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	61 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.42 en
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.77 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.14 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8
Dimension - Taille du filetage	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.42 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	4/0 AWG	Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	4/0 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"4/0 AWG"	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	4/0 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"4/0 AWG"	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	4/0 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"4/0 AWG"	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	4/0 AWG	Logistique	
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"4/0 AWG"	Quantité de cartons	100
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	4/0 AWG	Quantité de palettes	14800
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"4/0 AWG"	Documentation	
Conducteur - brin de cuivre Taille compacte	"4/0 AWG"	Avis aux clients - Prop 65 Notice	
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	200	Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"4/0 AWG"	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
Conducteur - CopperWeld Str Taille	4/0 E AWG;4/0 EK AWG;4/0 F AWG;4/0 G AWG;4/0 V AWG	Dessins de vente - SE..208001-02	
Conducteur - Matériau	CUIVRE	Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions	
Taille du conducteur	4/0 AWG	Modèles 3D - YAV28LTC38FX_MODEL-STEP	
Type de conducteur	CODE/FLEX	Modèles 3D - YAV28LTC38FX_MODEL-IGES	
Wire Size	4/0 AWG	Modèles 3D - YAV28LTC38FX_MODEL-PDF	
		Spécifications - YAV28LTC38FX	
		Spécifications - YAV28LTC38FX	
		Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	



Une marque Hubbell