

YAV2CLTC38FX

Par Burndy

No de catalogue [YAV2CLTC38FX](#)

Cosses à compression en cuivre, 1 trou avec fenêtre d'inspection, 2 flexions, goujon 3/8", canon court, étamées.



Général

Numéro de catalogue	YAV2CLTC38FX
Code couleur	Marron
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	10
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810022443
UPC 12 Digit	7818100224433

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.63 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.40 in
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	46 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.81 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.46 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,68 en
Dimension - Longueur de la bande en pouces	11/16
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.42 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
-------------------	-------

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - Cuivre Taille DLO	3 (125/#24) DLO;2 (150/#24) DLO	Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	2 AWG	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	2 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2 AWG	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	2 AWG	Logistique	
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2 AWG	Quantité de cartons	50
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	2 AWG	Quantité de palettes	48000
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2 AWG	Documentation	
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	2 AWG	Avis aux clients - Prop 65 Notice	
Conducteur - Cuivre solide Taille	2 AWG	Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	60 (37) Marine	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG	Dessins de vente - SE..208001-01	
Conducteur - CopperWeld Str Taille	2 A AWG;2 F AWG;2 G AWG;2 J AWG;2 K AWG;2 N AWG;2 P AWG	Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions	
Conducteur - Matériau	Cuivre	Modèles 3D - YAV2CLTC38FX_MODEL-IGES	
Taille du conducteur	2 AWG	Modèles 3D - YAV2CLTC38FX_MODEL-STEP	
		Modèles 3D - YAV2CLTC38FX_MODEL-PDF	
		Spécifications - YAV2CLTC38FX	
		Spécifications - YAV2CLTC38FX	