

YAV2CLTC516FX, Cu Compression, 1 trou, tige 5/16", canon standard, 2 Flex

Par Burndy

No de catalogue [YAV2CLTC516FX](#)

2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG CU, un trou, taille de goujon 5/16, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, indice de matrices 10.



Général

Numéro de catalogue	YAV2CLTC516FX
Code couleur	Marron
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	10
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810022412
UPC 12 Digit	7818100224122

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.63 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,33 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/16
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.3125
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0.38
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	43 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.69 in
Dimension - N pouce	0,34 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.46 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,68 en
Dimension - Longueur de la bande en pouces	11/16
Dimension - Stud Size fraction	5/16
Dimension - Taille du goujon en pouces	5/16
Dimension - Z (pouce)	0.36 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	2 AWG	Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"2 AWG"	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"2 AWG"	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"2 AWG"	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2 AWG	Logistique	
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"2 AWG"	Quantité de cartons	50
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2 AWG	Documentation	
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"2 AWG"	Avis aux clients - Prop 65 Notice	
Conducteur - Cuivre solide Taille	2 AWG	Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
Conducteur - brin de cuivre Taille compacte	"2 AWG"	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	60	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	60 (37) Marine	Dessins de vente - SE..208001-01	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"2 AWG"	Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions	
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG	Spécifications - YAV2CLTC516FX	
Conducteur - CopperWeld Str Taille	2 A AWG;2 F AWG;2 G AWG;2 J AWG;2 K AWG;2 N AWG;2 P AWG	Spécifications - YAV2CLTC516FX	
Conducteur - Matériau	CUIVRE	Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	
Taille du conducteur	2 AWG		
Type de conducteur	CODE/FLEX		
Wire Size	2 AWG		