

YAES14K54, Borne à anneau isolée résistante aux radiations pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAES14K54](#)

Borne à anneau résistante aux radiations et aux températures élevées. Borne à anneau, cuivre pur, entrée en entonnoir lisse, avec fenêtre d'insertion, 14-16 AWG, 600 V, goujon 1/4", isolant en polyvinylidène, soudure par brasage.



Général

Numéro de catalogue	YAES14K54
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Baptisé
Isolation	Y
Type d'isolation	Kynar
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Bague
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	INSULUG
Nom du commerce	INSULUG™
Type	Langue annulaire KYNAR résistante aux radiations
CUP	781810810576
UPC 12 Digit	7818108105766

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Fraction de la taille du trou	10/37
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	28 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.09 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.46 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/32 in
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0.41 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	16 AWG;15 AWG;14 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	16 AWG-14 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	16 AWG;14 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	16 AWG - 14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	- CU C Str-Size - CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	IEEE 323
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	IEEE 323
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)

[Dessins de vente - 50094159](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR_YAES14K7_LineArt](#)

[Spécifications - YAES14K54](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAES14K54-SPEC-FR | REV 7/2024