

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV4CLTC12FX](#)

4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG CU, un trou, taille de goujon 1/2, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, 8 ou 346 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YAV4CLTC12FX
Code couleur	Gris
Type de connecteur	CANON STANDARD
Matériaux de construction - Principaux	Tubes en cuivre
L'indice	8
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	oui
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YAV-L-FX, canon standard
CUP	781810022771
UPC 12 Digit	7818100227711

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1/2 po
Dimension - B Longueur pouce	0,50 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.53
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	49 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	1.92 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.38 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,71 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1/2
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.55 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	4 AWG	Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	4 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"4 AWG"	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	4 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"4 AWG"	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	4 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"4 AWG"	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	4 AWG	Logistique	
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"4 AWG"	Quantité de cartons	50
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	4 AWG	Documentation	
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"4 AWG"	Avis aux clients - Prop 65 Notice	
Conducteur - Cuivre solide Taille	4 AWG	Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
Conducteur - brin de cuivre Taille compacte	"4 AWG"	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	40	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	40 (19) Marine-50 (19) Marine	Dessins de vente - SE..208001-01	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"4 AWG"	Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions	
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4 AWG	Spécifications - YAV4CLTC12FX	
Conducteur - CopperWeld Str Taille	4 A AWG;4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG	Spécifications - YAV4CLTC12FX	
Conducteur - CopperWeld Str Gamme de tailles	4 A AWG-4 P AWG	Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	
Conducteur - Matériau	CUIVRE		
Taille du conducteur	4 AWG		
Type de conducteur	CODE/FLEX		
Wire Size	4 AWG		