

## YAES18K50, Borne à anneau isolée résistante aux radiations pour 22 - 18 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAES18K50](#)



Borne à anneau résistante aux radiations et aux températures élevées. Anneau de raccordement, cuivre pur, entrée en entonnoir lisse, avec fenêtre d'insertion, 18-22 AWG, 600 V, goujon 1/4", isolant en polyvinylidène, soudure par brasage.

### Général

Numéro de catalogue	YAES18K50
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Baptisé
Isolation	Y
Type d'isolation	Kynar
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Bague
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	INSULUG
Nom du commerce	INSULUG™
Type	Langue annulaire KYNAR résistante aux radiations
CUP	781810027035
UPC 12 Digit	7818100270355

### Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Fraction de la taille du trou	10/37
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	28 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.09 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.46 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/32 in
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0.41 in

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	22 ;20 ;18 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	22 -18 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	22 AWG;20 AWG;18 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	22 AWG - 18 AWG
Taille du conducteur	22 - 18 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Str-Size</li><li>• CU C Solid-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	99999

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY  
Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small  
Compression

Dessins de vente - 50094159

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR\_YAES14K7\_LineArt

Spécifications - YAES18K50

Spécifications - YAES18K50



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAES18K50-SPEC-FR | REV 7/2024