

YCA252NTN, Borne à compression en cuivre, 2 trous, sans patin, montant 1/2", espacement 1-3/4", étamée

Par Burndy

No de catalogue [YCA252NTN](#)

Cu Borne à compression, 2 trous W/O/insp Window, 1/0 AWG, 1/2 "stud, 5.34 "L.

Général

Numéro de catalogue	YCA252NTN
Type de connecteur	Terminal
L'indice	165
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	N
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810055861

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-4/7 in
Dimension - B Longueur pouce	1.57 in
Dimension - D pouce	3.00 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/9
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	136 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.34 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.62 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.91 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-5/8 in
Dimension - Z (pouce)	2.37 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit



Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0
--------------------------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	7400

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD..029071-01](#)
[Spécifications - YCA252NTN](#)



Une marque Hubbell