

YCA292NTN, cosses à compression en cuivre, 2 trous, tige 1/2", espacement 1-3/4", 250 kcmil

Par Burndy

No de catalogue [YCA292NTN](#)

Cu Cosse de fil, 250 kcmil, goujon de 0,56", 5,52 "L.



Général

Numéro de catalogue	YCA292NTN
Type de connecteur	Terminal
L'indice	169
Matériau	Cuivre
Type d'inhibiteur d'oxyde	Penetrox A
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810413005

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1- 81/100 en
Dimension - B Longueur pouce	1.81 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/9
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	140 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.52 en
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.95 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.28 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1 7/8
Dimension - Taille du goujon pouces	33/64
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	250 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	2960

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD..029071-01](#)
[Modèles 3D - YCA292NTN_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YCA292NTN_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YCA292NTN_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - YCA292NTN](#)
[Spécifications - YCA292NTN](#)



Une marque Hubbell