

YAV25LNT38FX, Borne à compression, 1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG, CU, 1 trou, goujon 3/8", languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YAV25LNT38FX](#)

1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C) CU, un trou, goujon 3/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rose, 12 ou 348 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YAV25LNT38FX
Code couleur	Rose
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	12
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	TERMINAUX, HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YAV-L-NTFX
CUP	781810413043

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	11/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.69 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	0.83 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	49 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.94 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,56 en
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.76 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	11/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.42 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	1/0 AWG	Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	1/0 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"1/0 AWG	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	1/0 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"1/0 AWG	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	1/0 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"1/0 AWG	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	1/0 AWG		
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"1/0 AWG		
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	1/0 AWG		
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"1/0 AWG		
Conducteur - Cuivre Flex M Gamme de tailles	1/0 AWG		
Conducteur - Cordon de cuivre Taille compacte	"1/0 AWG		
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	100		
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"1/0 AWG		
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 AWG		
Conducteur - Matériau	CUIVRE		
Taille du conducteur	1/0 AWG		
Type de conducteur	CODE/FLEX		
Wire Size	1/0 AWG		
		Logistique	
		Quantité de cartons	50
		Quantité de palettes	38400
		Documentation	
		Avis aux clients - Prop 65 Notice	
		Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
		Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
		Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
		Dessins de vente - 30003952	
		Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_YAL2NTRFX_Lineart	
		Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions	
		Modèles 3D - YAV25LNT38FX_MODEL-IGES	
		Modèles 3D - YAV25LNT38FX_MODEL-STEP	
		Modèles 3D - YAV25LNT38FX_MODEL-PDF	
		Spécifications - YAV25LNT38FX	
		Spécifications - YAV25LNT38FX	
		Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	



Une marque Hubbell