

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV26L2TC12E1FX](#)

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG CU, deux trous, taille de goujon 1/2, espacement de 1 trou, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 13 matrices.



Général

Número de catalogue	YAV26L2TC12E1FX
Code couleur	Noir
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	13
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none">• Chanfreiné• Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Oui
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810021774
UPC 12 Digit	7818100217744

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0,81 pouce
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.53
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	86 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.37 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.63 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.93 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	13/16 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Z (pouce)	0,56 en
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cordon de cuivre Taille compacte	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	125
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG
Conducteur - CopperWeld Str Taille	2/0 F AWG;2/0 G AWG;2/0 J AWG;2/0 K AWG;2/0 V AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	18500

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - SE..208119-01](#)
[Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
[Spécifications - YAV26L2TC12E1FX](#)
[Spécifications - YAV26L2TC12E1FX](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV26L2TC12E1FX-SPEC-FR | REV 7/2024