

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV26L2TC38FX45](#)

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG CU, deux trous, goujon de 3/8, espacement de 1 trou, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 13 matrices.



Général

Numéro de catalogue	YAV26L2TC38FX45
Code couleur	Noir
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	13
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none">• Chanfreiné• Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810022320
UPC 12 Digit	7818100223200

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	13/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.81 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.41 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Hauteur pouce	1.38 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	77 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.05 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.63 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.93 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	13/16 in
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.43 in
Physical Attribute - Tongue Angle	45 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre solide Taille	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - brin de cuivre Taille compacte	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	125
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	125 Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG
Conducteur - CopperWeld Str Taille	2/0 WELD
Conducteur - CopperWeld Str Gamme de tailles	2/0 WELD
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	11600

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - SE..208119-01](#)

[Spécifications - YAV26L2TC38FX45](#)

[Spécifications - YAV26L2TC38FX45](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV26L2TC38FX45-SPEC-FR | REV 7/2024