


Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV27LTC516FX](#)

3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG CU, un trou, taille de goujon 5/16, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, 14 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YAV27LTC516FX
Code couleur	Orange
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	14
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810022498
UPC 12 Digit	7818100224988

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.00 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,33 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/16
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.3125
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0.38
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	56 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.21 in
Dimension - N pouce	0.34 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,70 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.03 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1 dans
Dimension - Stud Size fraction	5/16
Dimension - Taille du goujon pouces	5/16
Dimension - Z (pouce)	0.36 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	3/0 AWG	Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	3/0 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"3/0 AWG	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	3/0 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"3/0 AWG	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	3/0 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"3/0 AWG	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	3/0 AWG	Logistique	
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"3/0 AWG	Quantité de cartons	100
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	3/0 AWG	Quantité de palettes	19600
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"3/0 AWG	Documentation	
Conducteur - brin de cuivre Taille compacte	"3/0 AWG	Avis aux clients - Prop 65 Notice	
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	150	Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"3/0 AWG	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3/0 AWG	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
Conducteur - CopperWeld Str Taille	3/0 E AWG;3/0 EK AWG;3/0 F AWG;3/0 G AWG;3/0 J AWG;3/0 V AWG	Dessins de vente - SE..208001-01	
Conducteur - Matériau	CUIVRE	Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions	
Taille du conducteur	3/0 AWG	Modèles 3D - YAV27LTC516FX_MODEL-STEP	
Type de conducteur	CODE/FLEX	Modèles 3D - YAV27LTC516FX_MODEL-PDF	
Wire Size	3/0 AWG	Modèles 3D - YAV27LTC516FX_MODEL-IGES	
		Spécifications - YAV27LTC516FX	
		Spécifications - YAV27LTC516FX	
		Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	



Une marque Hubbell