

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV2CLTC14FX90](#)

Cu Comp Terminal Flex Cond, 1 trou/W/InspWindow, #2 Weld, 3(125/#24)-2(150/#24)DLO Flex, #2 AWG Code, 60 Navy, 600 V-35 kV, 1/4" Stud, 90 Deg Bent, Std bbl.



Général

Numéro de catalogue	YAV2CLTC14FX90
Code couleur	Marron
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	10
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810022405
UPC 12 Digit	7818100224055

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.63 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - Hauteur pouce	1.15 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	25 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.97 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.46 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,68 en
Dimension - Longueur de la bande en pouces	11/16
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Z (pouce)	0,33 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	2 AWG	Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"2 AWG"	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"2 AWG"	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"2 AWG"	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2 AWG		
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"2 AWG"		
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2 AWG		
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"2 AWG"		
Conducteur - Cuivre solide Taille	2 AWG		
Conducteur - brin de cuivre Taille compacte	"2 AWG"		
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	60		
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	60 (37) Marine		
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"2 AWG"		
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG		
Conducteur - CopperWeld Str Taille	2 A AWG;2 F AWG;2 G AWG;2 J AWG;2 K AWG;2 N AWG;2 P AWG		
Conducteur - Matériau	CUIVRE		
Taille du conducteur	2 AWG		
Type de conducteur	CODE/FLEX		
Wire Size	2 AWG		
		Logistique	
		Quantité de cartons	20
		Documentation	
		Avis aux clients - Prop 65 Notice Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog Dessins de vente - SE..208001-01 Spécifications - YAV2CLTC14FX90 Spécifications - YAV2CLTC14FX90 Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	