

YAV4CL2NT10E1FX, Borne à compression, 4 Flex G, H, I, K, M, DLO, 4 AWG, Cu, 2 trous, goujon #10, espacement 1", languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YAV4CL2NT10E1FX](#)

4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG CU, deux trous, taille de goujon #10, espacement de 1 trou, barillet standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, index de matrice 8 ou 346.



Général

Numéro de catalogue	YAV4CL2NT10E1FX
Code couleur	Gris
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	8
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810209912

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1/2 po
Dimension - B Longueur pouce	0,50 pouce
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,20 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	#8-#10
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.21
Dimension - Fraction de la taille du trou	#10
Dimension - Taille du trou en pouces	0.21
Dimension - Taille du trou mm	5,3 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	59 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.33 in
Dimension - N pouce	0,25 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.38 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.41 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	9/16
Dimension - Stud Size fraction	#10
Dimension - Taille du goujon en pouces	#10
Dimension - Z (pouce)	0,27 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	4 AWG	Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	4 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"4 AWG"	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	4 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"4 AWG"	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	4 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"4 AWG"	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	4 AWG	Logistique	
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"4 AWG"	Quantité de cartons	50
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	4 AWG	Documentation	
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"4 AWG"	Avis aux clients - Prop 65 Notice	
Conducteur - Cuivre solide Taille	4 AWG	Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
Conducteur - Cordon de cuivre Taille compacte	"4 AWG"	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	40	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	40 (19) Marine-50 (19) Marine	Dessins de vente - 30003952	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"4 AWG"	Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_YAL2NTFX_Lineart	
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4 AWG	Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions	
Conducteur - CopperWeld Str Taille	4 A AWG;4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG	Modèles 3D - YAV4CL2NT10E1FX_MODEL-IGES	
Conducteur - Matériau	CUIVRE	Modèles 3D - YAV4CL2NT10E1FX_MODEL-PDF	
Taille du conducteur	4 AWG	Modèles 3D - YAV4CL2NT10E1FX_MODEL-STEP	
Type de conducteur	CODE/FLEX	Spécifications - YAV4CL2NT10E1FX	
Wire Size	4 AWG	Spécifications - YAV4CL2NT10E1FX	
		Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	