

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV4CL4NK](#)

Cu Tubing Compression Ring Tongue Terminal, 1 Hole
W/InspWindow, AN-4, 5/16" Stud, Uninsulated, Nickel Plated.



Général

Numéro de catalogue	YAV4CL4NK
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	8
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"> • Chanfreiné • Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Nickelé
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Oui
Type de placage	Nickel
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, nickelé
CUP	781810069868
UPC 12 Digit	7818100698688

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0.47 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.3125 en
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/16
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.3125
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0.38
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.48 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.63 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	0.47 in
Dimension - Stud Size fraction	5/16
Dimension - Z (pouce)	0,33 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G	"4 AWG"
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex H	"4 AWG"
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex I	"4 AWG"
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex K	"4 AWG"
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex M	"4 AWG"
Taille	
Conducteur - Cuivre Str	AN 4
Aircraft Size	
Conducteur - Cuivre Str	AN 4
Gamme de dimensions de l'aéronef	
Conducteur - Cordon de cuivre	"4 AWG"
Taille compacte	
Conducteur - Cuivre Str Navy	40
Size	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"4 AWG"
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	4 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons 200
Quantité de palettes 79200

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50094161_E](#)
[Spécifications - YAV4CL4NK](#)
[Spécifications - YAV4CL4NK](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV4CL4NK-SPEC-FR | REV 7/2024