

YAV6CLTC14FX, Cu Compression, 1 trou, tige 1/4", canon standard, 6 Flex

Par Burndy

No de catalogue [YAV6CLTC14FX](#)

6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG CU, un trou, taille de goujon 1/4, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, 7 ou 374 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YAV6CLTC14FX
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	7
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	• Chanfreiné • Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Standard
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810022825
UPC 12 Digit	7818100228255

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1/2 po
Dimension - B Longueur pouce	0,50 pouce
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	36 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.43 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.31 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.48 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1/2 po
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0,33 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	6 AWG	Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	6 AWG	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"6 AWG"	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	6 AWG	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"6 AWG"	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	6 AWG	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"6 AWG"	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	6 AWG	Logistique	
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"6 AWG"	Quantité de cartons	50
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	6 AWG	Documentation	
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"6 AWG"	Avis aux clients - Prop 65 Notice	
Conducteur - Cuivre Flex M Gamme de tailles	6 AWG	Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
Conducteur - Cuivre solide Taille	6 AWG	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	6 AWG	Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
Conducteur - brin de cuivre Taille compacte	"6 AWG"	Dessins de vente - SE..208001-01	
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	30	Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions	
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	30 Marine	Modèles 3D - YAV6CLTC14FX_MODEL-IGES	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"6 AWG"	Modèles 3D - YAV6CLTC14FX_MODEL-PDF	
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG	Modèles 3D - YAV6CLTC14FX_MODEL-STEP	
Conducteur - Matériau	CUIVRE	Spécifications - YAV6CLTC14FX	
Taille du conducteur	6 AWG	Spécifications - YAV6CLTC14FX	
Type de conducteur	CODE/FLEX	Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	
Wire Size	6 AWG		