

YGHC29C26TN Connecteur C-TAP de mise à la terre par compression

Par Burndy

No de catalogue [YGHC29C26TN](#)

Connecteur en C à compression en cuivre étamé, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, tige 1/2" ou 5/8" (course) & 6 AWG(Sol) - 2/0 AWG(Str) (prise).



Général

Numéro de catalogue	YGHC29C26TN
Type de connecteur	Robinet
L'indice	997
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYTAP™
Type	Robinets
CUP	781810059845
UPC 12 Digit	7818100598455

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	1-32/33 in
Dimension - Hauteur pouce	1.97 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	19 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.75 in

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre solide Robinet	6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteur - cuivre massif Gamme de prises	6 AWG-3/0 AWG
Conducteur - Cordon de cuivre	3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	3/0 AWG-250 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Tap	7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	7-2/0
Chef d'orchestre - Rod Run	1/2 in;5/8 in
Conducteur - Gamme de parcours des tiges	1/2 in-5/8 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	Enterrement direct
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;IEEE 837;UL468A-468B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	9800

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD086223-01](#)
[Modèles 3D - YGHC29C26TN_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YGHC29C26TN_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YGHC29C26TN_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YGHC29C26TN](#)
[Spécifications - YGHC29C26TN](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGHC29C26TN-SPEC-FR | REV 7/2024