

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ31TC38FX](#)

250 kcmil I, K, M, 262 DLO CU, un trou, taille de goujon 3/8, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur blanc, 17 ou 298 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YAZ31TC38FX
Code couleur	Blanc
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	17
Caractéristique - Style baril	• Chanfreiné • Écarté
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Long Barrel, Skive
CUP	781810241790
UPC 12 Digit	7818102417900

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2 en
Dimension - B Longueur pouce	2.00 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	0.83 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.40 in
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	87 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.44 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.88 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.29 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-1/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Taille du filetage	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.42 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	262 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	250 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	250 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	250 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex M Gamme de tailles	250 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	250 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	250 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	250 KCMIL
Type de conducteur	FLEX
Wire Size	250 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	8700

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - SE..212448-12](#)
- [Manuels d'installation - Copper Flex Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YAZ31TC38FX](#)
- [Spécifications - YAZ31TC38FX](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell