

YAZ442NT38FX, Cu Compression, 2 trous, goujon 3/8", espacement 1", canon long, languette étroite, 750 kcmil G, H, 777 DLO

Par Burndy

No de catalogue [YAZ442NT38FX](#)

750 kcmil G,H,777 DLO CU, deux trous, taille de goujon 3/8, espacement de 1 trou, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, indice de matrices L115.



Général

Numéro de catalogue	YAZ442NT38FX
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	L115
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YAZ-2-NTFX, canon long et languette étroite
CUP	781810166178

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3 dans
Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Diamètre Taille minimale pouces	2.03 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	155 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.09 in
Dimension - Longueur Côté B pouce	6.08 in
Dimension - N pouce	0,50 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.62 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3-1/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8 in
Dimension - Z (pouce)	0.53 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre		Certifications et conformité	
Conducteur - cuivre Taille DLO	777 KCMIL	Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	777 kcmil	Certification - ETL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	750 KCMIL	Certification - Reconnu par UL	Non
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	750 kcmil	Certification - cULus	Non
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	750 KCMIL	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	750 kcmil	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	750 KCMIL	Répertorié UL	Oui
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	750 kcmil		
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	750		
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	750		
Conducteur - Cuivre Taille des brins	750 KCMIL		
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	750 kcmil		
Conducteur - Matériau	CUIVRE		
Taille du conducteur	750 KCMIL		
Type de conducteur	FLEX		
Wire Size	750 KCMIL		
		Logistique	
		Quantité de cartons	25
		Quantité de palettes	1800
		Documentation	
		Avis aux clients - Prop 65 Notice	
		Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
		Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog	
		Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections	
		Dessins de vente - 30003952	
		Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_YAL2NNTFX_Lineart	
		Manuels d'installation - Copper Flex Long Terminals Tooling and Installation Instructions	
		Spécifications - YAZ442NT38FX	
		Spécifications - YAZ442NT38FX	
		Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video	



Une marque Hubbell