

## YGIBW283382N Connecteur de mise à la terre à compression en acier de construction

Par Burndy

No de catalogue [YGIBW283382N](#)



Connecteur à compression en cuivre, câble vers acier, 2 AWG - 4/0 AWG, large bride, épaisseur 0.25" - 0.338", 2 trous, goujon 1/2".

### Général

Numéro de catalogue	YGIBW283382N
Type de connecteur	Robinet
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
I Beam Style	Wide Flange Beam (Flange Parallel)
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	HYGROUND, GROUNDLINK
Nom du commerce	GROUNDLINK™
Type	Robinets
CUP	781810039366
UPC 12 Digit	7818100393666

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3 dans
Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - Epaisseur de la poutre en I Gamme d'épaisseur en pouces	0.250 ; 0.275 ; 0.300 ; 0.312
Dimension - Epaisseur de la poutre en I pouce	0.250" - 0.338"
Dimension - L Longueur hors tout mm	76 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.00 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG-4/0 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>UL467</li><li>IEEE 837</li></ul>
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	<ul style="list-style-type: none"><li>UL467</li><li>IEEE 837</li></ul>
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	1782

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - sd208416-03](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YGIB\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YGIBW283382N](#)



Une marque Hubbell