

YHSS14, épissure thermorétractable pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YHSS14](#)

Cu Heat Shrink Butt Splice, 14-16 AWG, 1.50" L, Bbl dentelé, étamé, pour utilisation sur Cu Cond.



Général

Numéro de catalogue	YHSS14
Type de connecteur	Épissure bout à bout sans soudure
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Thermorétractable
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YHS, thermorétractable
CUP	781810476901

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1/4 po
Dimension - B Longueur pouce	0,25 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	38 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.50 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	16 AWG;15 AWG;14 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	16 AWG-14 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	16 AWG;14 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	16 AWG - 14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	• CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094203](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YHSS18_LineArt](#)
[Modèles 3D - YHSS14_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YHSS14_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YHSS14_MODEL-IGES](#)
[Spécifications - YHSS14](#)
[Spécifications - YHSS14](#)



Une marque Hubbell