

YCA2C2N, Borne à compression en cuivre, plaquette à 2 trous, fil #2 AWG, goujon 1/2", espacement 1-3/4".

Par Burndy

No de catalogue [YCA2C2N](#)

Borne à compression Cu, 2 trous, #2 (7) AWG STR, 1/2 IN Stud, 1.75 IN Spacing, 163 Index.



Général

Numéro de catalogue	YCA2C2N
Type de connecteur	Terminal
L'indice	163
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	N
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810349915

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-15/79 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.19 in
Dimension - D pouce	3.00 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/9
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	123 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.83 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.99 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1 1/4
Dimension - Z (pouce)	0.62 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	8700

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD..029071-01](#)
[Spécifications - YCA2C2N](#)



Une marque Hubbell