



YS6C, épissure à compression en cuivre, baril long, 6 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YS6C](#)

6 AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BLEU, 7 ou 374 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YS6C
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	7
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	YS, Long Barrel
CUP	781810507407
UPC 12 Digit	7818105074077

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.09 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	60 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.38 en
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/16

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	6 dim.
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	6 AWG
Type de conducteur	CODE
Wire Size	#6 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - SD007774-01](#)
- [Modèles 3D - YS6C_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - YS6C_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - YS6C_MODEL-PDF](#)
- [Spécifications - YS6C](#)
- [Spécifications - YS6C](#)



Une marque Hubbell