

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YE25LH97](#)



Borne étanche à l'huile et à l'eau avec canon CU étamé et bouchon brasé Utilisée pour terminer un conducteur CU isolé au niveau d'une coupure ou d'un transformateur, 11.38 IN L.

Général

Número de catalogue	YE25LH97
Type de connecteur	PIN INLINE
L'indice	163
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enveloppée
Type de finition	Tin-Plated
Isolation	Y
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYSEALPLUG
Température nominale	194
Nom du commerce	HYSEALPLUG™
Type	Bornes à broches blindées
CUP	781810023365
UPC 12 Digit	7818100233655

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	2.62 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces	0.98 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	283 mm
Dimension - Longueur BB pouce	1.00 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	11,13 pouces
Dimension - P pouce	8.06 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - brin de cuivre	1/0 AWG
Taille compacte	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	4200

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - SA055640-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YE27LH94_LineArt](#)
[Spécifications - YE25LH97](#)
[Spécifications - YE25LH97](#)



Une marque Hubbell