

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage léger, qualité industrielle/commerciale, droite, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15P, polarisé

Par Bryant

No de catalogue [9754NSB](#)

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage léger, qualité industrielle/commerciale, droite, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15P, blanc, paquet unique, polarisé.



Général

Numéro de catalogue	9754NSB
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Male Plug
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Industriel
Style	Usage intensif
Type	Plug
CUP	781786678156

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Longueur	1.6 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.12 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	2 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	1-15P
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	90

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 9754NSB](#)
[Spécifications - 9754NSB](#)