


## YH4434, robinet de compression en H

Par Burndy

No de catalogue [YH4434](#)

Taraud en cuivre à compression en H, étamé, compatible avec les tailles de fils suivantes - Courant (principal) : 1000 KCMIL-750 KCMIL Classe B,C, 777 KCMIL-535 KCMIL DLO, 750-500 KCMIL Classe I, Robinet 1 : 500 KCMIL-350 KCMIL Classe B,C, 350 KCMIL Classe I, K. Voir le dessin de vente pour les tailles de fils métriques compatibles.



### Général

Numéro de catalogue	YH4434
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	H-TAP
L'indice	KR
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Tarauds à compression
CUP	781810418949
UPC 12 Digit	7818104189499

### Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3.38 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	25 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.00 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/8
Dimension - Fraction de la largeur	1.70 in
Dimension - Largeur en pouces	3.50 in

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex G Run	500 kcmil;600 kcmil;700 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex G	500 kcmil-700 kcmil
Gamme de parcours	
Conducteur - Cuivre Flex G Tap	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex G	350 kcmil
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex H Run	700 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H	700 kcmil
Gamme de parcours	
Conducteur - Cuivre Flex H Tap	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H	350 kcmil
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex I Run	750 KCMIL-500 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex I Run	500 kcmil-700 kcmil
Range	
Conducteur - Cuivre Flex I Tap	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex I	350 KCMIL
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex K Run	500 kcmil;600 kcmil;700 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Run	500 kcmil-700 kcmil
Range	
Conducteur - Cuivre Flex K Tap	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K	350 kcmil
Gamme de robinets	
Conducteur - Cuivre Flex M	500 kcmil;600 kcmil;700 kcmil
Run	
Conducteur - Cuivre Flex M	500 kcmil-700 kcmil
Gamme de parcours	
Conducteur - Cuivre Flex M Tap	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex M	350 kcmil
Gamme de prises	
Conducteur - Cordon de cuivre	700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1000 KCMIL-750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Str Tap	350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Str	500 KCMIL-350 KCMIL
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Type de conducteur	CODE/FLEX

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD..206566-01](#)

[Spécifications - YH4434](#)

[Spécifications - YH4434](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YH4434-SPEC-FR | REV 7/2024