



Circuit Watch Réceptacle à lame droite avec suppression de surtension, qualité hôpital, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2 pôles, mise à la terre 3 fils, 5-20R, orange

Par Bryant  
No de catalogue [SP83IGOA](#)



Circuit Watch Réceptacle à lame droite avec suppression de surtension, qualité hôpital, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2 pôles, mise à la terre 3 fils, 5-20R, orange.

Général

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue            | SP83IGOA                                                 |
| Couleur                        |                                                          |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Non                                                      |
| Conditions environnementales   | Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens |
| Type d'indicateur(s)           | LED et alarme sonore                                     |
| Type d'article                 | Réceptacles de protection contre les surtensions         |
| Matériau                       | Composite                                                |
| Matériau - Matériel de montage | Vis de montage                                           |
| Température de fonctionnement  | 32 Deg F à 140 Deg F (0 Deg C à 60 Deg C)                |
| Sortie                         | Lame droite                                              |
| Temps de réponse               | 5                                                        |
| Série                          | Classe d'hôpital                                         |
| Style                          | Terre isolée                                             |
| Type                           | Réceptacle double                                        |
| CUP                            | 781786154629                                             |

Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Taille de l'affichage | Standard |
|-----------------------|----------|

Caractéristiques électriques

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Intensité nominale           | 20 A            |
| Connectivité                 | Vis de fixation |
| Courant / Intensité nominale | 20 A            |
| Valeur nominale actuelle     | 20 A            |
| Fréquence nominale           | 60 Hz           |
| Phase                        | Monophasé       |
| Tension Rating               | 125 V           |
| Tension nominale Description | 125 V           |

Certifications et conformité

|             |       |
|-------------|-------|
| Nema Rating | 5-20R |
|-------------|-------|

Logistique

|                     |    |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 10 |
|---------------------|----|

Documentation

- [Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
- [Spécifications - SP83IGOA](#)
- [Spécifications - SP83IGOA](#)



Une marque Hubbell