

## 2GCBB-1Q - Série GCBB, AL Feed-Thru Circuit Breaker Load Ctr, Enclosure, Two 1-Pole, 120/240VAC, Hub Size 3/4" -14 NPT

Par Killark

No de catalogue [2GCBB-1Q](#)

GCBB Series - Aluminum Feed-Thru Circuit Breaker Load Centerr- Enclosure-Two 1-Pole- 120/240VAC - Hub Size 3/4" -14 NPT.

### Caractéristiques

- Boîtier rectangulaire compact avec couvercle fileté permettant un accès facile.
- Fourni avec deux ouvertures 3/4"-14 NPT percées et taraudées pour les conduits, une en haut et deux en bas.
- Disjoncteurs Eaton (Cutler-Hammer) Type QC Quicklag (Ces ensembles comprennent le disjoncteur indiqué).
- Les disjoncteurs sont actionnés par un mécanisme de poignée à poussoir.
- Le mécanisme de la poignée est fourni en standard avec le "Lockout" en position OFF.
- Les boîtiers sont fabriqués en alliage d'aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %).
- Des combinaisons spéciales d'ampérage de disjoncteur sont disponibles, consultez l'usine pour plus de détails.

### Général

Numéro de catalogue	2GCBB-1Q
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de boîtier	Fileté
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Mur
Nombre de pôles	4
Température de fonctionnement Celcius Max	40 degrés
Série	GCBB
Type	Boîtier de disjoncteur
CUP	783936205021



### Dimensions

Profondeur	6.625
Dimensions	11,5 po x 8,125 po x 6,875 po
Poids brut avec emballage	12.4
Hauteur	6 875 en
Longueur	11.5 in
Poids	12 lb
Largeur	8.125 in

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
--------------------	-------

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, Divisions 1 &amp; 2, Groupes B, C, D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB+H2, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3R, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Numéro de dossier UL	E83969

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Spécifications - GCBB Series Circuit Breaker Load Centers Specification Sheet](#)
- [Spécifications - 2GCBB-1Q](#)